

**Re-Bo****List krožne žage za kovino grobi HZ, neprevlečeni, Ø×debelina: 200X1,6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	176000 200X1,6
GTIN	4045197244819
Razred artikla	17A

## Opis

### Izvedba:

Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s Ø 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.

**DIN 1838 C grobo ozobljenje**, ukrivljen zob oblike C. Visokozmogljivo ozobje (HZ), **zob za predrez in končni zob**. Zob za predrez stoji za 0,15–0,30 mm višje kot končni zob in ima posneta boka. Na ta način si obe vrsti zob razdelita delo pri žaganju.

### Uporaba:

Posebno uporabni za žaganje obdelovancev nižje in srednje trdote. Oblika zob, ki deli odrezke, omogoča doseganje večjih učinkov žaganja.

**Prosimo, upoštevajte:** če obdelovanec ne prežagate, ampak samo zarežete, dno nastalega utora ni ravno, ampak ima zaradi izstopajočih predvrezilnih zob žaginega lista še dodatni utor.

### Napotek:

Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

## Tehnični opis

Debelina	1,6 mm
----------	--------

Ø izvrtine	32 mm
Ø	200 mm
Število zob Z	80
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 1838
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	800 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	11 m/min	M
GG(G)	primerno	27 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	400 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		