HOLEX

Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122320 8,3
GTIN	4045197390516
Razred artikla	12E

Opis

Izvedba:
Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke.**
Napotek:
Dolžina spirale $L_C = L2 + 1{,}5 \times D_C.1$
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 122503.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	47 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm^2	0,18 mm/v
Toleranca držala	h6
Nazivni ⌀ D_C	8,3 mm
Toleranca nazivnega ⌀	h7
⌀ držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	89 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	34,6 mm

Prevleka	TiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	35 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		