

**Garant**
**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 12,8 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122432 12,8
GTIN	4045197540034
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

**Priporočilo:**
**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus  $1,5 \times$  nazivni  $\emptyset$ .

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 40,8 mm

Celotna dolžina L: 107 mm

$\emptyset$  držala  $D_s$ : 14 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,16 mm/v

**Tehnični opis**

Toleranca držala	h6
Nazivni $\emptyset D_c$	12,8 mm
Dolžina utorov $L_c$	60 mm
Število rezil Z	2

Podajanje f v Inconel®	0,16 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	m6
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Celotna dolžina L	107 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	40,8 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	4×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
Inconel	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		