

Garant**Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192541 25
GTIN	4045197547651
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.**

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Prednosti:Veliki prostori za odrezke so primerni **za veliki volumen odrezovanja.****Tehnični opis**

Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	1 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	166 mm
Dolžina rezil L _c	90 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js14

Kot spirale	36 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	WR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	23 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		