

HOLEX**Lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085940 17
GTIN	4045197372734
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Pri obdelavi jeklenega plašča ni vpliva na magnet.
- Zaradi vstavitve magneta v Al-obroč je magnetna sila usmerjena navzdol.
- Pritrdilni navoj na površini magneta.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 220 °C.

Uporaba:

Vgradnja v naprave, za držanje ali dvigovanje.

Tehnični opis

Pritrdilni navoj v magnetni glavi	M6 mm
Nazivna sila držanja	26,5 N
Površina materiala	Jeklo
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Ø	17 mm
Višina	16 mm

Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet