

Garant**VHM rezkar HPC, TiAlN, Ø DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201648 4
GTIN	4045197641472
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****GARANT Diabolo 70:**

specialni substrat v celoti iz karbidne trdine z izredno visoko odpornostjo proti lomu in sočasno odlično odpornostjo proti obrabi za optimalno procesno varnost.

Novo razvita **nanokristalna visokotehnološka prevleka za trdo rezkanje do 70 HRC**. Izredno primerno **za trajno uporabo** pri izdelavi orodij in kalupov.

Vel. 0,5–5: **Usedalni kot $\alpha = 15^\circ$** .

Uporaba:

Zaradi **specialne geometrije za obdelavo v trdo** izjemno primerni za kaljene materiale od 60 HRC do 70 HRC.

Napotek:

f_z za $a_p = 0,05 \times D$.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	4 mm
Število zob Z	2
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 70 HRC	0,01 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 70 HRC	0,008 mm
Ø držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Dolžina rezil L_c	10 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega \emptyset	0 / – 0,02
Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	50 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	40 m/min	H
Jeklo < 70 HRC	primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

