

Re-Bo**List krožne žage za kovino, Ø × debelina: 68X1,6Fmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	178860 68X1,6F
GTIN	4045197245595
Razred artikla	17B

Opis

Izvedba:

Vrhunski nemški izdelek, s specialno brušenimi boki in preciznim ozobljenjem.

Primerno za:

GF in **AXX AiR**.

Tehnični opis

Debelina	1,6 mm
Ø izvrtine	16 mm
Ø	68 mm
Število zob Z	72
Rezalni material	HSS E
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	800 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	15 m/min	S
GG(G)	primerno	27 m/min	K
CuZn	primerno	400 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		