

**Mitutoyo****Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 160-250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na  $\varnothing$  izvrtine, ki jo merite.

Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti  $\varnothing$ , cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

**Obseg dobave:**

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

**Tehnični opis**

Merilno območje	160 - 250 mm
Merilna globina	250 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 $\mu$ m
Število merilnih nastavkov	6
Centrirni krožnik, širina	90 mm

Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

### Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 800 mm	023210 800
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

### Pribor

Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 90-300	439914 90-300
---	---------------