

Garant
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 12Mmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	192860 12M
GTIN	4045197108487
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:
Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

 Vel. 6M do 25M – **MID-rezkar**: mere po **tovarniškem standardu**, med DIN 844 **kratki** in DIN 844 **dolgi**.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø sprostitve D ₁	11,5 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprositvijo	51 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,033 mm
Število zob Z	5
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	97 mm
Dolžina rezil L _c	40 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	±0,12
Kot spirale	30 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS PM
Standard	DIN 844
Profil rezkanja	HR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	138 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	83 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	64 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	64 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	18 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	110 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		