

**HOLEX****VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB, TiSi, Ø DC / R1: 5/1,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206353 5/1,0
GTIN	4045197540232
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

Mere po tovarniškem standardu in 35° spirala. **Specialna prevleka TiSi.**  
S kakovostjo centriranja G2,5.

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi naslednik je art. 206348**

**Tehnični opis**

Radij rezila $R_1$	1 mm
Ø sprostivne $D_1$	4,8 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	19 mm
Število zob $Z$	4
Ø rezila $D_c$	5 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,023 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Dolžina rezil $L_c$	13 mm
Celotna dolžina $L$	57 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	35 stopinj

Prevleka	TiSi
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	f8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3×D pri robljenju
Strategija odrezovanja	ne
Toleranca držala	HPC
Barvni prstan	h6
Vrsta izdelka	modra
	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	170 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno