


Garant**Valjasto čelni rezkar H, neprevlečeni, Ø × širina js16: 30X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	181100 30X30
GTIN	4045197096340
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Ti rezkarji režejo na obodu in čelno.

Uporaba:

Tip H = fino ozobje, 20° spirala.

Napotek:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 se lahko vpnejo le prek vzdolžnih utorov.

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tehnični opis

Število zob Z	10
Ø rezila D_c	30 mm
Ø izvrtine H7	13 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	30 mm
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 841
Tip	H
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	20 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	22 m/min	P
GG(G)	primerno	20 m/min	K
CuZn	primerno	45 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		