


**HOLEX****Rezkar VHM z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3095 5      |
| GTIN                  | 4062406333911 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Izvedba:**

**Specialno za TPC-uporabo** zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.  
Ojačano jedro.

**Optimizirana upogibna trdnost** z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

**Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.**

**Kot art. 203095.**

**Napotek:**

$h_{maks}$ : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e maks} = 0,07 \times D$  za TPC-obdelavo.

**Tehnični opis**

|  |            |
|--|------------|
| Srednja debelina odrezkov $h_{maks}$ za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,023 mm   |
| Ø držala $D_s$   | 6 mm       |
| Širina posnetja vogala pri 45°                                       | 0,1 mm     |
| Kot posnetja roba  | 45 stopinj |
| Toleranca nazivnega Ø  | f8         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Smer pristavljanja                                   | vodoravno in poševno |
| Celotna dolžina L                                    | 62 mm                |
| Število zob Z  | 5                    |
| Ø sprostitve D <sub>1</sub>                          | 4,8 mm               |
| Kakovost centriranja z držalom                       | G 2,5 s HB           |
| Dolžina rezil L <sub>c</sub>                         | 17 mm                |
| Držalo   | DIN 6535 HB s h6     |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo | 24 mm                |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                              | 5 mm                 |
| Kot spirale  | 40 stopinj           |
| Vsebina  | 5                    |
| Prevleka   | TiAlN                |
| Rezalni material                                     | VHM                  |
| Standard   | Tovarniški standard  |
| Tip  | N                    |
| Značilnosti spiralnega kota                          | neenakomeren         |
| Delitev rezil  | neenakomeren         |
| Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju           | 0,07×D               |
| z notranjim hlajenjem                                | ne                   |
| Strategija odrezovanja                               | TPC                  |
| Barvni prstan  | zelena               |
| Vrsta izdelka  | Kotni rezkar         |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno   | 380 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno   | 340 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   | 300 m/min      | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno   | 230 m/min      | P          |

|                                     |                  |           |   |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---|
| Jeklo < 1400 N/mm                   | primerno         | 150 m/min | P |
| TOOLOX 33                           | primerno         | 60 m/min  | H |
| TOOLOX 44                           | primerno         | 40 m/min  | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 25 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>        | primerno         | 220 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>        | pogojno primerno | 150 m/min | M |
| Uni                                 | primerno         |           |   |
| mokro maks.                         | primerno         |           |   |
| suho                                | pogojno primerno |           |   |
| Zrak                                | primerno         |           |   |

## Pribor

VHM rezkar z lomilci odrezkovTPC Ø f8 DC 5 mm

203095 5