

Garant
VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203090 12
GTIN	4045197814371
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Posebej za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo. Ojačano jedro. Geometrija lomilca odrezkov. **Optimizirana upogibna trdnost** z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Napotek:

$a_{e\text{ maks}} = 0,05 \times D$ za TPC-obdelavo.

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

Toleranca nazivnega Ø: f8

Število zob Z: 5

Kot spirale: 40 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Kakovost centriranja z držalom: G 2,5 s HB

Število zob Z: 5

Dolžina rezil L_c : 48 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D_s : 12 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,24 mm

Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC: 0,054 mm

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,24 mm
Ø držala D_s	12 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB

Število zob Z	5
Celotna dolžina L	100 mm
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC	0,054 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Ø rezila D_c	12 mm
Dolžina rezil L_c	48 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Kot spirale	40 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P

TOOLOX 33	primerno	60 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala za nakrčevalno vpenjalno glavo z
varnostno funkcijo Ø držala orodja 12 mm

SZ2025 12