

**Rezkar za robove Ročno vodeno, Tip: KFH17-8R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.

Univerzalno uporaben rezkar za robove s tehnologijo Booster za optimalno pripravo zvarov in pripravo naslednjih prevlek. Neutrudljivo delo s FEIN **ErgoGrip**. Rezkar za robove do 8 mm.

Obseg dobave:

1 stroj (brez rezkalne glave, brez vodilnega valjčka, brez rezalnih obračalnih ploščic), 3 vpenjalni vijaki, 1 bakrena pasta, 1 ključ za notranji 6-kotnik 5 mm, 1 izvijač Torx TX 15, 1 kovček za orodje iz umetne mase.

Napotek:

Potrebni pribor najdete v naši spletni trgovini od art. 078136 – 078138 naprej.

Tehnični opis

Radij	3 mm
Masa	4,6 kg
Dolžina kabla	4 m
Poraba moči	1700 W
Ø plošče	118 mm
Oznaka proizvajalca	KFH 17-8 R

Fazni kot	30 stopinj
Fazni kot	45 stopinj
Število vrtljajev v prostem teku	2300 - 7500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Pribor

Rezkar za robove Tip 6430100101	078137 6430100101
Garnitura vpenjalnih vijakovza rezkarje za robove Tip 3135007500	078139 3135007500
Garnitura rezalnih obračalnih ploščic Tip 6430200601	078138 6430200601
Vodilni valjček Tip 6430300401	078136 6430300401
Vodilni valjček Tip 6430300201	078136 6430300201
Garnitura rezalnih obračalnih ploščic Tip 6430200401	078138 6430200401