

**Garant****Prilagodljivi primež, Tip: 1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 360064 1      |
| GTIN                  | 4045197816115 |
| Razred artikla        | 310           |

**Opis****Izvedba:**

- **Jekleno osnovno telo z vgrajenim jeklenim konusom.**
- **Mehanski vpenjalni mehanizem.**
- **Z zatezanjem stranskega vpenjalnega vijaka se obdelovanec z ustreznim vpenjalnim čepom prek 2 vpenjalnih klinov aksialno pritegne in vpne.**
- **Pritrditev z vpenjalnimi kraki, T-utornimi maticami ali sistemom vpenjanja z ničelno točko z vpenjalnimi čepi art. 360066.**
- **Izvrtnine za sistem vpenjanja z ničelno točko so že izdelane.**

Nastavljanje višine s korakom 3 mm na obrat. Maksimalno območje nastavljanja 25 mm.

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke.

Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Uporaba:**

Enostavno in natančno pozicioniranje na strojni mizi. Vpenjanje kompleksnih delov npr. pri izdelavi kalupov.

Za izenačitev deformiranih obdelovancev.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čep art. 360025 za vel. 120 mm, momentni ključ art. 656050, vel. 60, višinski element art. 360068.

## Tehnični opis

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Vpenjalna višina | 125 - 150 mm      |
| Dolžina L        | 144 mm            |
| Zunanji Ø D      | 80 mm             |
| Tip              | 1                 |
| Vrtilni moment   | 10 Nm             |
| Širina B         | 99 mm             |
| Serijska         | ZeroClamp         |
| Vrsta izdelka    | Vpenjalni element |