


**Garant****Aluminijast kotni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/5****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 211759 80/5   |
| GTIN                  | 4062406681845 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU (r = 5,0 mm) in 211777 ALU (r = 6,0 mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Število rezil Z                                | 5               |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice        | 219878 5 (15IP) |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub> | 150 mm          |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                        | 80 mm           |
| primerna obračalna rezalna ploščica            | ZDHT 1505       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 158 mm             |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$                         | 7,6 mm             |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$                      | 50 mm              |
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$                          | 1,27 stopinj       |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$                 | 67,56 mm           |
| $\varnothing$ vpenjalne izvrtine                          | 27 mm              |
| $\varnothing D_3$   | 70 mm              |
| Izvedba držala  | z izvrtino         |
| Nastavni kot $\kappa$                                     | 90 stopinj         |
| Uporaba za rezkanje                                       | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje                                       | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje                                       | Pogrezanje         |
| z notranjim hlajenjem                                     | da                 |
| Zamenjava orodja  | PowerCard          |
| Vrsta izdelka   | Kotni rezkar       |