

Garant**Aluminijast kotni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) in 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Napotek:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M12
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	7,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Število rezil Z	2
Kot rampe α_{maks}	6,81 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,56 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar