


Garant**ZDHT 150532FR-F10, HU7705, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211772 ALU
GTIN	4062406681944
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finostrukturni substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,1 – 0,25 mm
Radij rezila	3,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDHT 150532FR-F10
Zvrst	HU7705
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	2000 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1800 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	900 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		