

Garant**Rezkar za utore, neprevlečeni, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	194010 22,5X6
GTIN	4045197109293
Razred artikla	11W

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, s križnimi zobmi.

Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagozditi v obdelovancu.

Površina je posebno obdelana.

Napotek:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.

Tehnični opis

za moznike DIN 6888	6,0×9,0 mm
Ø rezila D _c	22,5 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm
Število zob Z	10
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Dolžina rezila L _c	6 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 850 D/F

Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Uturni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		