

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	31 mm
Srednji premik L ₃	9,2 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D _s	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A16Q STFCR/L11
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Serija	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje