

**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132645 M6
GTIN	4045197648891
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom. Tolerančni razred: ISO 2 6H****Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Ø navoja	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		