



## Strojni navojni svedri HSS-E, TiN, M: M10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132705 M10
GTIN	4045197649010
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

#### Z lupilnim rezom.

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Manjša nevarnost zvaritve materiala. **Tolerančni razred: ISO 2 6H**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kotno držalo □: 8 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,5 mm

### Tehnični opis

Ø navoja	10 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm

4-kotno držalo □	8 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri