

Garant
VDGT 11T210 FN, HU7810, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Finozrnat substrat, polirana površina lomilca odrezkov – ekstremno zmanjšanje nagnjenosti k lepljenju materiala na ploščico.

Napotek:

$a_{p\text{ maks.}} = 3\text{ mm}$ za grobo obdelavo z $a_e = 1 \times D$.

Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z	0,17 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VDGT 11T210 FN
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1900 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1900 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	500 m/min	N
CuZn	primerno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		