

**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 132645 M8 |
| GTIN | 4045197648914 |
| Razred artikla | 12H |

Opis

Izvedba:
Z lupilnim rezom. Tolerančni razred: ISO 2 6H

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Korak navoja | 1,25 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Ø navoja | 8 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 6,8 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Standard | DIN 371 |
| Ø držala D _s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 90 mm |
| 4-kotno držalo □ | 6,2 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 24 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M8 |
| Prevleka | vaporizirani |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | B |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 11 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | pogojno primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 7 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 4 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 12 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |