

Garant**Osnovna letev priprave za montažo orodij, Tip: 200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358565 200
GTIN	4062406343545
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

Modularni sistem za sestavljanje z osnovnimi letvami, prilagodljivimi moduli orodja za blokado osnovnih letev in sistemom za nastavitev oz. merjenje višine.

Vse komponente so iz kakovostnega eloksiranega aluminija.

Prednosti:

- **Čisto in pospravljeno delovno mesto – vse montažne priprave na enem mestu.**
- **Modularno – osnovno letev je mogoče kadarkoli razširiti z neposredno namestitvijo.**
- **Prilagodljivo – dva različna modula orodja (tog ali vrtljiv).**
- **Hitra in preprosta uporaba – z ročico za utrditev na modulih orodja in premikanjem nastavitvene priprave na osnovni letvi.**
- **GARANT Easyfix profil z luknjami na zadnji strani osnovne letve – namestitev elementov za shranjevanje neposredno na montažno pripravo.**
- **100 % trdno in varno vpetje vpenjala orodij – brez majanja, varno za vpenjalni stožec.**

Uporaba:

- **Montaža/demontaža vseh delov pribora za vpenjalo orodij.**
- **Prevzem/kopiranje obstoječih dolžin orodja.**
- **Merjenje dolžine orodja.**
- **Shranjevanje majhnih delov z GARANT Easyfix.**

Obseg dobave:

1× element za namestitev na steno Easyfix art. 955825 2, montažni kotnik s pokrovom za pritrditev osnovne letve, npr. na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Modul orodja art. 358575 in 358580, nastavitev višine art. 358585.

Dolžina: 200 mm

Širina: 40 mm

Višina: 160 mm

Tehnični opis

Višina	160 mm
Širina	40 mm
Dolžina	200 mm
Material	Aluminij
Vrsta izdelka	Vodilna tračnica