

**Strojni navojni svedri HSS-E, TiN, M: M3****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 132705 M3     |
| GTIN                  | 4045197648969 |
| Razred artikla        | 12H           |

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Manjša nevarnost zvaritve materiala. **Tolerančni razred: ISO 2 6H**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kotno držalo □: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

**Tehnični opis**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Število rezil Z           | 2       |
| Ø osnovne izvrtine        | 2,5 mm  |
| Število vpenjalnih utorov | 2       |
| Ø navoja                  | 3 mm    |
| Korak navoja              | 0,5 mm  |
| Standard                  | DIN 371 |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 3,5 mm  |
| Celotna dolžina L         | 56 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 4-kotno držalo □           | 2,7 mm  |
| Kakovost                   | ISO 2 6H  |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Globine navoja             | 9 mm  |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M3  |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj                                      |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                         |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini           |
| Smer rezanja               | desni   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder<br>za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan              | zelena  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                  |