

**Garant****ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tip: HART**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213068 HART
GTIN	4062406355463
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Obojestranske** 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Tip	HART
Podajanje $f_z$ na zob	0,5 mm
Debelina ploščice S	3.97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZESR
Zvrst	HB9715
Rezalni material	HM

priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,4 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
GG(G)	primerno	355 m/min	K
Zrak	primerno		