

**Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B 6G, TiAlN, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132725 M20
GTIN	4045197649119
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.**Tolerančni razred: ISO 3/6G****Prednosti:****Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.****Uporaba:**

Za obdelovance, ki so opremljeni z galvanskim zaščitnim slojem ali za obdelovance, ki se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Napotek:**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

Priporočljivi nasledniki so art. 132721–132724.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 140 mm

Ø držala: 16 mm

Ø osnovne izvrtine: 17,5 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Nastavni kot	50 stopinj
Korak navoja	2,5 mm

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Ø navoja	20 mm
Standard	DIN 376
Ø držala	16 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena