

Garant

Kolutni rezkar HSS-Co5, neprevlečeni, $\emptyset \times$ širina $\pm 0,1 \times$ k11: 100X10 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 185005 100X10 |
| GTIN | 4045197546708 |
| Razred artikla | 11U |

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkarji, podobni DIN 885-A.

Rezkarji v bloku: rezkarji z enakim \emptyset in enakim številom zob so za doseganje vmesnih širin lahko spojeni v blok in z distančnim obročem za montažo na trn.

Posebej ekonomična je uporaba bloka dveh rezkarjev. Z medsebojno zamenjavo levega in desnega rezkarja lahko uporabimo obe strani obeh rezkarjev.

Napotek:

- **Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarje na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.**
- **Primerne obročce za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v skupini 30.**

Zunanji \emptyset rezkarjev so izdelani s toleranco $\pm 0,1$ mm. Če je pri uporabi bloka dveh rezkarjev zahtevana večja točnost, je treba rezkarja v bloku prebrusiti.

Rezkanje utorov v polno: f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

z notranjim hlajenjem: ne

\emptyset izvrtine H6 d_1 : 27 mm

Število zob Z: 18

Debelina zveze $b \pm 0,1$: 7 mm

\emptyset zveze $d_2 \pm 1$: 60 mm

Višina zob Z_h : 20 mm

Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B: 10 mm

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Ø izvrtine H6 d ₁ | 27 mm |
| Ø rezila D _c | 100 mm |
| Število zob Z | 18 |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B | 12 mm |
| Debelina zveze b ±0,1 | 7 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A | 8 mm |
| Višina zob Zh | 20 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B | 10 mm |
| Ø zveze d ₂ ±1 | 60 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E | 18,8 - 19,8 mm |
| Podajanje f _z v jeklo < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E | 18,3 - 19,8 mm |
| Širina reza | 10 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 885 A |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | ±0,1 |
| Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

