

Garant**Strojni navojni sveder, levi navoj HSS-E 6H, nitrirani in vaporizirani, M-LH: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132800 M24
GTIN	4045197072894
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Z močnim lupilnim rezom. **Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Prednosti:

Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

Tehnični opis

Ø navoja	24 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Korak navoja	3 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	72 mm
Vrsta navoja	M-LH

Velikost navoja	M24 LH
Prevleka	nitrirani in vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		