

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, leve, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Srednji premik L_3	5,5 mm
Dolžina glave L_1	22 mm
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVOCR/L07
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Ø držala D_s	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	11 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

