

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levo, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A16Q SVUBR/L11
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Ø držala D_s	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik L_3	11 mm
Serija	GARANT Master
Dolžina glave L_1	31 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje