

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levo, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261319 20/11  |
| GTIN                  | 4062406711139 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                |
|---|----------------|
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>                       | 18 mm          |
| Serija  | GARANT Master  |
| primerna obračalna rezalna ploščica                   | VC.. 1103..    |
| Velikost ploščice                                     | 11 mm          |
| ISO-oznaka držala                                     | A20R SVUCR/L11 |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>                          | 36 mm          |
| Celotna dolžina L                                     | 200 mm         |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 20 mm          |
| Srednji premik L <sub>3</sub>                         | 13 mm          |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice               | 269028 7       |
| Nastavitveni kot κ                                    | 93 stopinj     |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>              | 24 mm          |
| Standard  | DIN 8024       |
| Vrsta uporabe   | levo           |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D<br>da      |

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje