

Garant**Strojni navojni svedri, TiCN, MF: 3X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132860 3X0,35
GTIN	4045197073785
Razred artikla	11H

Opis**Priporočilo:**

Pri materialih **TOOLOX**, priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05** do **0,3 mm**. večjim \emptyset , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,35 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

\emptyset držala D_s : 2,2 mm

\emptyset osnovne izvrtine: 2,65 mm

Tehnični opis

\emptyset osnovne izvrtine	2,65 mm
\emptyset navoja	3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,35 mm
Število rezil Z	3
\emptyset držala D_s	2,2 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E

Standard	DIN 374
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M3×0,35
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	4 m/min	H
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		