

Garant**NC-povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162951 4
GTIN	4045197366061
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:****Povrtala so končno brušena za prileganje po naročilu.****Napotek:**Za **ujem H7** glejte art. 162900 in 163000. Za povrtala v merah 1/100 glejte art. 162902.**Tehnični opis**

Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	4 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,15 mm/v
Prevesna dolžina L ₁	46 mm
Ø držala D _s	4 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Dolžina rezil L _c	19 mm
Ø območja	3,76 - 4,05 mm
Število rezil Z	6
Povečana mera povrtavanja v Ø referenčne mere	0,1 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard

z notranjim hlajenjem	ne
Držalo	DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	20 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	5 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	5 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		