



Sistem za merjenje izvrtin ULTIMA, Merilno območje: 6-10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428675 6-10
GTIN	2050002079984
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Visoko natančen merilni sistem za notranji Ø. Garnitura vsebuje mikrometer za notranje merjenje,

Različne merilne glave, nastavitvene prstane in prikazovalno enoto D62S.

- **Stalna merilna sila za odlično ponovljivost.**
- **Samodejno centriranje merilnih glav v izvrtini.**
- **Sistem FASTFIT za hitro zamenjavo merilnih glav.**
- **Držalo z več gumbi: Če že imate merilno tipalo in digitalni prikazovalnik (tudi izdelke drugih ponudnikov), jih lahko v večini primerov uporabljate s sistemom ULTIMA.**
- **Merilna naprava, združljiva s prikazovalniki D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Keramični merilni nastavki od 12 mm.**
- **Merjenje odprtin v standardni različici od 12 mm dalje.**
- **Na eno prikazovalno enoto lahko priključite več merilnih tipal in na isti merilni postaji merite različne dele.**

Obseg dobave:

Ročaj z vgrajenim merilnim tipalom, merilne glave, nastavitveni prstani, prikazovalnik, mrežni napajalnik, navodila za uporabo, etui in certifikati o kalibriranju (UKAS).

Napotek:

Merilno območje posameznih merilnih glav od 2 do 310 mm (0,080 col – 12,000 col). Tipi posebnih merilnih glav, npr. za merjenje navojev, zarez, ozobljenj, globokih izvrtin itd., so na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Število merilnih glav	2
Merilno območje	6 - 10 mm
Odčitavanje	0,00001 col
Število nastavitvenih obročev	1
Odčitavanje	0,0001 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje