

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, G: G1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133300 G1
GTIN	4045197074560
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).****Tehnični opis**

Ø navoja	33,25 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	30,75 mm
Korak navoja	2,309 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	11
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Globine navoja	99,75 mm
Velikost navoja	G1
Prevleka	neprevlečeni

Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		