

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C 6H, levi navoj, neprevlečeni, MF-LH:
12X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133010 12X1,25
GTIN	4045197585431
Razred artikla	11H

Opis**Napotek:**

Mikro mazalni sistem GARANT prevzame optimalno in natančno porazdelitev rezalnega olja. **S tem ni potrebna preureditev na 8-odstotno emulzijo. Glejte art. 130100 vel. S.**

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,25 mm
Ø osnovne izvrtine	10,8 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	12 mm
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF-LH

Velikost navoja	M12×1,25 LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	levi
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	Master Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		