


**DCMT 070202, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Razred artikla	22D

**Opis**

DCMT 070202 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PF  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PF
Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje