

Garant**VHM-rezkar, kompozit, potisno rezkanje, Diamant, Ø h10 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209548 8
GTIN	4062406362416
Razred artikla	100

Opis**Izvedba:**

Specifično **izboljšano rezilo orodja** za optimalno obdelavo kompozitnih materialov.

Dolžina podobna **DIN 6527 dolgi**.

Spirala v levo, **potisno rezkanje**. Rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	h10
Kot posnetja roba	45 stopinj
Ø rezila D _c	8 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	63 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,16 mm
Število zob Z	8
Podajanje f _z za rezkanje utorov v GFK CFK	0,031 mm
Dolžina rezil L _c	19 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	25 mm
Ø držala D _s	8 mm
Ø sprostitve D ₁	7,8 mm

Podatkovni list

Kot spirale	8 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Delovna širina a_e pri rezkanju	1xD pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	100 m/min	N
POM GF25	primerno	100 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	100 m/min	N
PEEK GF30	primerno	100 m/min	N
PTFE CF25	primerno	100 m/min	N
PEEK CF30	primerno	100 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	195 m/min	N
CFK	primerno	145 m/min	N
GFK, CFK	primerno	145 m/min	N
Grafit	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		