

Garant**Četrtkrožni rezkar, neprevlečeni, Radij r H11 DC: 2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	194220 2,5
GTIN	4045197109934
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Z ravnim ozobjem. Površina je posebno obdelana.

Uporaba:

Za zaokroževanje in posnemanje robov in kontur.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Velik $\varnothing D_2$	11 mm
Radij r	2,5 mm
Majhen $\varnothing D_3$	6 mm
\varnothing držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Dolžina rezil L_c	2,5 mm
Radiusno rezkanje	naprej
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Toleranca vrtnja	H11

Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Viertelkreisfräser

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	138 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		