

HOLEX**Rezalna plošča EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

GG5355 150

GTIN

4045197809827

Razred artikla

GGN

Opis**Izvedba:**

Odprta struktura; homogena zgradba; brušenje brez vonja; ojačitev s tkanino iz steklenih vlaken za največjo varnost pri delu pri hladnem brušenju; Ø izvrtine 22,23 mm. Delež železa, žvepla in klora je manjši do 0,1 %, zato je primerna za obdelavo nerjavnih jekel (INOX). Uporaba z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Tanke rezalne plošče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) so posebej primerne za hitro rezanje brez zarobka z majhno termično obremenitvijo. Pri starejših kotnih brusilnikih bodite pozorni na pravilno vpetje. Rezalne plošče z debelino od 2,0 mm imajo stabilnejše stranske površine, so bolj toge in imajo daljšo življenjsko dobo.**
- **Izvedba: rezalne plošče v ravni (oblika 41) ali izbočeni izvedbi (oblika 42).**

Manjša debelina plošč za hitro rezanje brez napora.
kot 563550.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60P-BF (kot art. 563550) za INOX.

Vsebina:

100 kosov/vez.

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri nižani rezalni hitrosti!

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Opis oblike | raven |
| Specifikacija | A60P-BF |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Debelina plošče | 1,6 mm |
| Ø plošče | 150 mm |
| Oblika | 41 |
| za debeline materiala | 7,7 - 8 mm |
| Vsebina | 100 |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj |
| za material | INOX |
| Pogonski stroj | Kotni brusilniki |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |

| | |
|------------------|------------------|
| Jeklo < 60 HRC | primerno |
| Jeklo < 67 HRC | primerno |
| INOX | primerno |
| Ti | pogojno primerno |
| GG(G) | pogojno primerno |
| CuZn | pogojno primerno |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno |
| suho | primerno |

Pribor

HOLEX Pro rezalna plošča EXTRA SCHMAL Ø plošče 150 mm

563550 150