


Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2020X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 97 mm

Podložna ploščica: 259033 3

Tehnični opis

Serija	Eco
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Dolžina glave L ₁	34 mm
Velikost ploščice	11 mm

Spona, vijak, vzmet	259036 11
Celotna dolžina L	97 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020X11
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Podložna ploščica	259033 3
Velikost držala	20 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15