

Garant**Mehansko merilno stojalo (z magnetno nogo), Previs: 240mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	441600 240
GTIN	4062406735135
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Mehansko merilno stojalo s centralnim zatezanjem – vsi zglobovi so s centralno vrtljivo glavo tega pritrjeni. Silo zatezanja je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Veliko in gumirano ročno kolo** (Ø pribl. 45 mm oz. pribl. 55 mm) za preprosto zatezanje in rahljanje zatezanja. Vpenjalo za merilno uro na gibljivem nosilcu je vrtljivo za 360°, obrnljivo za 180° in primerno za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 6 in 8 mm ali prizmo. Priključni navoj za magnetno nogo M8, priključni navoj gibljivega nosilca zgoraj M6.

Merilno stojalo z magnetno nogo in **ergonomskim vrtljivim stikalom**. Visokozmogljiv feritni magnet z brušenimi naležnimi površinami na zadnji strani in brušeno prizmo na spodnji strani za namestitev na gredeh in cilindričnih telesih. **Prevleka magnetne noge iz umetne mase** je prijetna na otip in povečuje odpornost pred udarci in termično izolacijo.

Obseg dobave:

Merilno stojalo vklj. z magnetno nogo art. 440620 vel. 1.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilno stojalo art. 442100 in 442104.

Tehnični opis

Priključni navoj	M8
Položaj priključnega navoja	stranski
Vpenjalna sila	1000 N
Dolžina zgloba L ₂	101 mm
Prevesna dolžina	240 mm
Dolžina zgloba L ₁	110 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Magnetna noga Tip 1	440620 1
---------------------	----------