

Garant**VHM-rezkar, kompozit, potisno rezkanje, neprevlečeni, Ø h10 DC: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209542 16
GTIN	4062406366209
Razred artikla	100

Opis

Izvedba:

Specifično **izboljšano rezilo orodja** za optimalno obdelavo kompozitnih materialov.

Dolžina podobna **DIN 6527 dolgi**.

Spirala v levo, **potisno rezkanje**. Rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Tehnični opis

Kot posnetja roba	45 stopinj
Dolžina rezil L_c	32 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	8
Ø sprostitve D_1	15,5 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,32 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D_s	16 mm
Ø rezila D_c	16 mm
Kot spirale	8 stopinj
Celotna dolžina L	92 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	42 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v GFK CFK	0,042 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Delovna širina a_e pri rezkanju	$1 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	80 m/min	N
POM GF25	primerno	80 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	80 m/min	N
PEEK GF30	primerno	80 m/min	N
PTFE CF25	primerno	80 m/min	N
PEEK CF30	primerno	80 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	165 m/min	N
CFK	primerno	120 m/min	N
GFK, CFK	primerno	120 m/min	N
Grafit	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		