



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 3/4-10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133352 3/4-10
GTIN	4045197594723
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Uporaba:

UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Korak navoja	2,54 mm
Korakov na colo	10
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Globine navoja	57,15 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	3/4-10 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		