

Garant**Nadzor loma orodja XCONTROL, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359400 1
GTIN	4062406370596
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

XCONTROL – taktilno merilno tipalo za orodje za **nadzor loma orodja** in **merjenje dolžine orodja**. (natančnost merjenja +/- 0,01 mm in ponovljivosti +/- 0,005 mm.)

- **Le za krmilnike Siemens in Heidenhain.**
- **Stroj na pultu za upravljanje potrebuje delujoč USB-vhod.**
- **Možnost uporabe le v kombinaciji z XCONNECT art. 359455 1.**
- **Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.**
- **Hitri zagon brez premestitve strojne opreme in pomoči serviserja.**
- **Poseganje v operacijski sistem orodnega stroja ni potrebno!**
- **Mogoče je merjenje in preverjanje svedrov od premera 0,3 mm naprej.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za nadzor loma orodja in procesni nadzor v avtomatiziranem orodnem stroju ali pri upravljanju več strojev.

Za merjenje dolžine orodja in samodejni prenos podatkov v orodnem stroju.

Samodejni prenos izmerjenih vrednosti v krmilnik stroja z GARANT Xconnect št. 359455 1.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo CR2.

Dodatni pribor:

Ključ za radijski prenos XCONNECT art. 359455 1, vpenjalnik art. 363081 80.

Napotek:

Ta izdelek je na stroju fiksno nameščen in ga je na drugem stroju mogoče uporabiti le z vnovično zahtevo cikla.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ø vzmetene tipalne površine	29 mm
Višina	105 mm
Širina	53 mm
Dolžina	71,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ponovljivost merjenja dolžine	±0,005 mm
minimalni Ø izvrtine	0,3 mm
Natančnost merjenja dolžine	±0,01 mm
Serijska	Xcontrol
Vrsta izdelka	Tipalo