



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 1/4-28



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133402 1/4-28
GTIN	4045197594778
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5,5 mm
Korakov na colo	28
Število rezil Z	3
Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Globine navoja	19,05 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	1/4-28 UNF

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		