

**Strojni navojni svedri, TiN, UNF: 3/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Z lupilnim rezom in specialno prevleko TiN, za jekla, odporna proti rji in kislinam.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kot profila: 60 stopinj

Kakovost: 2B

Oblika prisekanega dela: B

z notranjim hlajenjem: false

Uporaba pri načinu vrtnja: do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini

Smer rezanja: desni

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Korakov na colo: 16

Ø navoja: 19,05 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 110 mm

Ø držala: 14 mm

4-kotno držalo: 11 mm

Ø osnovne izvrtine: 17,5 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	16
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	19,05 mm

Nastavni kot	50 stopinj
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala	14 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	110 mm
4-kotno držalo	11 mm
Globine navoja	57,15 mm
Korak navoja	1,587 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	3/4-16
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra