

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134250 M2
GTIN	4045197075079
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Površina je vaporizirana.** Nevarnost hladne zvaritve je manjša.**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	2 mm
Korak navoja	0,4 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		